

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 12,7 mm Durchm., 1064 nm, 0-45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors



Produkt #38-902 3-4 Tage

- 1 +

€144,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€144,00

Stk. 6+

€127,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mrror

Parallelität (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%) : 90
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≥99.8% @ 1064nm
Wellenlängenbereich (nm) : 1046 - 1074
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 1064
Durchmesser (mm) : 12.70 +0.00/-0.10
Dicke (mm) : 6.35 ±0.2
Einfallswinkel (°) : 0-45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 15 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen