


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #18-047

3-4TAGE



1



€140,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€140,00

Stk. 6+

€112,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 -0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 30.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 27.56
Beschichtung: VS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 3 Rings
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: 0.5 Rings
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.55 ±0.05
Randdicke ET (mm): 2.17
Radius R₁ (mm): 13.75
Freie Apertur CA (mm): 11
Blende: 2.5
Numerische Apertur NA: 0.20
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform