

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 12 mm D. x 18 mm BW, VIS-EXT-Beschichtung



Produkt #89-151 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 +

€45,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€45,00
Stk. 10+
€40,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.00 +0.000/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):
16.81

Effektive Brennweite EFL (mm): 18.00
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: Ravg <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.48
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.42
Radius R₁=R₂ (mm): 18.01
Freie Apertur CA (mm): 11.00
Blende: 1.5
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.33
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform