



Objektiv mit Festbrennweite der HRr-Serie, 12 mm, f/11, Arbeitsabstandsbereich 150 - 500 mm



12mm, 150-500mm PrimaryWD, HRr Series Fixed Focal Length Lens



Produkt #36-862 Lagernd

- 1 + €1.020,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.020,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
39.20

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor: 63.1mm - 30.2°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 87.7mm - 41.1°
Filtergewinde: M30.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 33
Gewicht (g): 77
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 47.0mm - 22.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.63
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0046
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 87.7mm - 41.1°
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 71.2mm - 33.9°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 57.0mm - 27.4°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 12.00
Vergößerung PMAG: 0.103
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/11
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 17.46
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 35.2mm - 17.1°
Hauptebene Objektseite (mm): 26.28
Hauptebene Bildseite (mm): 2.98
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 87.7mm - 41.1° Vertical: 65.1mm - 31.2° Diagonal: 111mm - 50.7°
Maximale Verzeichnung (%): -3.15
Position Austrittspupille (mm): -30.39
Optimiert für Arbeitsabstand (mm): 150 - 500
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform

