

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

Produkt #65-987 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€84,00

+ WARENKORB	
Stk. 1-24	€84,00
Stk. 25+	€64,00
Mengenrabatte	
Angebotsanfrage	
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben	

Downloadbereich
Durchmesser (mm): 12.00 +0.00/-0.10
Effektive Brennweite EFL (mm): 12.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.50

Hintere Brennweite BFL (mm): 9.50
Substrat:  Zeonex E48R
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Beschichtung: Uncoated
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 10.00
Randdicke ET (mm): 2.37
Mittendicke CT (mm): 4.30 ±0.10
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Betriebstemperatur (°C): -30 to +70
Radius R₂ (mm): 48.3
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 475 - 675
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

Reach 191: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen