

Gepresste asphärische Kondensorlinse, 12 mm Durchm. x 12,5 mm BW, unbeschichtet



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt **#88-287** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€31,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€31,50

Stk. 11+
€27,90

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.48

Hintere Brennweite BFL (mm): 9.50
Substrat:  Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤30
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 9.50
Randdicke ET (mm): 1.9
Mittendicke CT (mm): 4.50 ±0.20
Blende: 1.04
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 12.0
Radius R₂ (mm): Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform