


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

Produkt #12-013 3-4 TAGE



1



€205,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€205,00

Stk. 11+

€184,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
12.50 ±0.2

Optische Dichte OD:  
1.3

Substrat: ☐  
Germanium (Ge)

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Beschichtung:</b><br>Metallic Based ND      |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50           |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.00 ±0.2                |
| <b>Transmission (%):</b><br>5.0                |
| <b>Transmissionstoleranz (%):</b><br>±1.3      |
| <b>Typ:</b><br>Neutral Density Filter          |
| <b>Blockungsbereich (nm):</b><br>2000 - 14,000 |
| <b>Parallelität (Bogenminuten):</b><br><10     |
| <b>Freie Apertur (%):</b><br>90                |
| <b>Wellenlängenbereich (µm):</b><br>2 - 14     |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>3 - 5λ    |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |