


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Anti-Reflection (AR) Coated HOYAAbsorptive Neutral Density (ND) Filters

Produkt #13-105 3-4 TAGE

-

1

+

€73,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€73,00
Stk. 11+
€65,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm): 25.00
Optische Dichte OD: 1.3 ±0.1 @ 400-700nm (Uncoated Filter)
Nominal Optical Density @ Center of Coating:

1.35 @ 550nm
Glas-/Filternummer: Hoya ND-0.3
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 490
Dicke (mm): 1.45
Toleranz Dicke (mm): ±0.5
Transmission (%): 5.0 (average) @ 400 - 700nm
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Parallelität (mm): <0.02
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Stock No. of Uncoated Filter: #63-463

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform