

TECHSPEC® 12 mm Dia x 84 mm FL unbeschichtet, UV plankovexe Linse



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #36-685 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

- 1 +

€110,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€110,00

Stk. 6+

€88,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 84.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 82.28
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.50 ±0.05
Randdicke ET (mm): 2.03
Radius R₁ (mm): 38.51
Freie Apertur CA (mm): 11
Blende: 7
Numerische Apertur NA: 0.07
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen