

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 12 mm D. x 12 mm BW, NIR-I-Beschichtung



Produkt #49-474 Lagernd
Andere Beschichtungen

1 €43,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€43,50
Stk. 10+
€39,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

10.79
Effektive Brennweite EFL (mm): 12.00
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-SF5
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.85
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.40
Radius R₁–R₂ (mm): 15.34
Freie Apertur CA (mm): 11.00
Blende: 1.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Numerische Apertur NA: 0.50
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen