

TECHSPEC® Plankonvexe Linse, 15 mm D. x 200 mm BW, VIS-EXT beschichtet



Produkt #14-379 KONTAKT
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€44,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€44,00
Stk. 10+
€39,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

200.00
Hintere Brennweite BFL (mm): 197.89
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.20
Randdicke ET (mm): 2.93
Radius R₁ (mm): 103.36
Freie Apertur CA (mm): 14.0
Blende: 13.33
Numerische Apertur NA: 0.04
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform