



Objektiv mit Festbrennweite der HRi-Serie, 12 mm, f/2,8, Arbeitsabstandsbereich 400 - 2000 mm



12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HPi Series Fixed Focal Length Lens, #36-758



Produkt **#36-758** ☐ Lagernd

- 1 + **€835,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€835,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
39.20

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor: 64.2mm - 30.7°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 89.3mm - 41.7°
Filtergewinde: M30.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 33
Gewicht (g): 57
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 47.9mm - 23.1°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.63
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0176
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 89.3mm - 41.7°
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 72.5mm - 34.4°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 58.0mm - 27.9°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 12.00
Vergrößerung PMAG: 0.101
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2.8
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 17.52
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 35.8mm - 17.4°
Hauptebene Objektseite (mm): 26.27
Hauptebene Bildseite (mm): 2.90
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 89.3mm - 41.7° Vertical: 66.3mm - 31.6° Diagonal: 113.1mm - 51.4°
Maximale Verzeichnung (%): -3.26
Position Austrittspupille (mm): -30.86
Optimiert für Arbeitsabstand (mm): 400 - 2000
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

