

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

Produkt #15-289 3-4 Tage



1



€2.795,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.795,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Recirculating Ball Linear Guide

Verstellung:
Precision Lead Screw

Typ:
Universal (Metric & English)

Bühnengröße (mm): 65 x 361.2
Verstellweg (mm): 150
Genauigkeit (µm): 50 (unidirectional)
Spiel (µm): <18
Encoder: No
Höhe (mm): 35.8
Belastbarkeit (kg): 50
Manuelle Verstellung / LED-Anzeige: Yes
Hersteller: Zaber Technologies Inc.
Hinweis: Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Betriebstemperatur (°C): 0 - 50
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #15-294 Europe: #15-294 Japan: #23-662 Korea: #33-773 China: #15-294
Wiederholbarkeit (µm): <3
Auflösung (µm): 0.49609375
Geschwindigkeit (mm/Sek.): 0.0003 to 280
Schubkraft (N): <75
Motor: 2-Phase Stepper
Gewicht (kg): 1.4
Computerschnittstelle: USB with #15-295 RS-232 with #15-297
Maximaler Betriebsstrom (mA): <1450

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform