

Pellicle-Strahlteiler für IR, 152,4 mm freie Apertur, 45R/55T



Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

Produkt #19-285 3-4 TAGE

1 €1.014,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€1.014,00

Stk. 11+
€861,90

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
152.4

Beschichtung:
Dielectric

Beschichtungsspezifikation:
45/55 @ 3000 - 5000nm

Aufbau: Pellicle
Durchmesser (mm): 165.10
Gehäuse: Black Anodized Aluminum
Brechungsindex n_d: 1.5
Fassungsdicke (mm): 9.53
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 45/55
Substrat:  Nitrocellulose
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Pellicle Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 5000
Gewinde: 6-32
Dicke (µm): 2 +0.3/-0.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen