

TECHSPEC®

Präzise Asphäre, 15 mm Durchmesser, 0,50 numerische Apertur, beschichtet für 600-1050 nm



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #16-973 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€295,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€295,00

Stk. 6+

€236,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
15.00 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

15.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.50
Hintere Brennweite BFL (mm): 10.22
Substrat: N-SF6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: NIR+ (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 13.50
Randdicke ET (mm): 6.21
Mittendicke CT (mm): 8.62 ±0.10
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 66.67

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform