

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 12 mm, f/6



Produkt #33-632 Lagernd

1 €360,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€360,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
29,80

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
61.6mm - 30.3°

Filtergewinde: M25.5 x0.50 with adapter #89-941
Max. Durchmesser (mm): 30
Außendurchmesser (mm): 30
Gewicht (g): 33
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 46.0mm - 22.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0.1
Max. Bildkreis (mm): 8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0086
Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (8)
Hinweis: Separate driver not included. Electronic development kit #17-123 recommended.
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 55.8mm - 27.5°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 12.00
Vergrößerung PMAG: 0.113
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 11.74
Hauptebene Objektseite (mm): 17.40
Hauptebene Bildseite (mm): 1.93
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 58.3mm - 30.2° Vertical: 43.5mm - 22.8° Diagonal: 73.2mm - 37.5°
Maximale Verzeichnung (%): -1.48
Modell mit integrierter Flüssiglinse: Corning® Varioptic® A-25H0
Position Austrittspupille (mm): -8.8
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen