

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



12mm Focal Length



Produkt #15-635 3-4TAGE



1



€310,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€310,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:  
Fixed

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:  
30.2°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:  
41.0°

Filtergewinde:

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M30.5 x 0.50 (Female)                                                                                                 |
| Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:<br>22.8°                                                                          |
| Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):<br>0.6                                                                      |
| Max. Bildkreis (mm):<br>11.00                                                                                         |
| Numerische Apertur NA, Objektseite:<br>0.0059                                                                         |
| Anzahl Elemente (Gruppen):<br>7 (7)                                                                                   |
| Hinweis:<br>C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x2mm                                                               |
| Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:<br>33.8°                                                                        |
| Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:<br>27.4°                                                                        |
| Typ:<br>Fixed Focal Length Lens                                                                                       |
| Brennweite BW (mm):<br>12.00                                                                                          |
| Vergrößerung PMAG:<br>0.1X                                                                                            |
| Max. Sensorgröße:<br>2/3"                                                                                             |
| Arbeitsabstand (mm):<br>100 - ∞                                                                                       |
| Mount:<br>C-Mount                                                                                                     |
| Blende (f/#):<br>f/8                                                                                                  |
| Beschichtungsspezifikation:<br>425 - 675nm BBAR                                                                       |
| Position Eintrittspupille (mm):<br>17.6208                                                                            |
| Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:<br>17.1°                                                                          |
| Hauptebene Objektseite (mm):<br>23.93                                                                                 |
| Hauptebene Bildseite (mm):<br>1.98                                                                                    |
| Bildfeld bei max. Sensorformat:<br>Horizontal: 41.0°<br>Vertical: 31.3°<br>Diagonal: 50.5°                            |
| Maximale Verzeichnung (%):<br>2.11                                                                                    |
| Position Austrittspupille (mm):<br>-11.3801                                                                           |
| Schutzart:<br>IPX7 and IPX9K                                                                                          |
| Wellenlängenbereich:<br>VIS                                                                                           |
| Lagerungstemperatur (°C):<br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team |

Konformität mit Standards

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| RoHS:<br><a href="#">Konform</a>                    |
| Konformitätszertifikat:<br><a href="#">Anzeigen</a> |