

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses



+1

Produkt #37-523 3-4 Tage

- 1 +

€440,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€440,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Länge (mm):
34.50

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
94.0mm - 30.4°

Max. Durchmesser (mm):

27
Außendurchmesser (mm): 27.0
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 69.8mm - 22.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 6.7
Max. Bildkreis (mm): 8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0148
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 94.0mm - 30.4°
Auflagemaß (mm): 14.025
Anzahl Elemente (Gruppen): 6(5)
Hinweis: Separate driver not included. Electronic development kit #17-123 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 84.846mm - 27.5°
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 12.00
Vergrößerung PMAG: 0.073X
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/2.4
Verzeichnung (%): -2.34 @ Full Field
Beschichtungsspezifikation: M4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 17.76
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 52.0mm - 17.1°
Hauptebene Objektseite (mm): 24.38
Hauptebene Bildseite (mm): -3.91
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 93.8mm - 30.3° Vertical: 69.6mm - 22.8° Diagonal: 118.4mm - 37.6°
Modell mit integrierter Flüssiglinse: Coming® Varioptic® A-39N0
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -18.62
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen