

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#39-876** 3-4 Tage

-

 1

+

€109,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€109,00

Stk. 6+

€87,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.00 +0.00/-0.20

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 (measured before coating)

Substrat:

ZERODUR®	
Rückseite: Commercial Polish	
Oberflächenqualität: 20-10	
Beschichtungsspezifikation: R_{avg} >98% @ 450 - 2000nm R_{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)	
Art der Beschichtung: Metal	
Fase: Protective bevel as needed	
Freie Apertur (%): 90	
Kanten: Ground	
Parallelität (Bogensekunden): 30	
Dicke (mm): 3.00 ±0.20	
Typ: Flat Mirror	
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000	
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.1	
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm² @ 532nm & 1064nm, 10ns	

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform	
Konformitätszertifikat: Anzeigen	
Reach 233: Konform	