

TECHSPEC® Asphäre, 150 mm D., 0,33 NA, unbeschichtet



Produkt #15-018 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + €2.100,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€2.100,00

Stk. 6+
€1.680,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
150.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
225.00 @587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.33
Hinterer Brennweite BFL (mm): 204.04
Substrat: N-BK7
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 128
Randdicke ET (mm): 6.46
Mittendicke CT (mm): 31.80 ±0.1
Blende: 1.50
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 4.44

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen