

TECHSPEC® Plankonvexe Linse, 15 mm D. x 200 mm BW, NIR-I-beschichtet



Produkt #14-377 KONTAKT
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€41,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€41,50
Stk. 10+
€37,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

200.00 @587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 197.89
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.20 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.93
Radius R₁ (mm): 103.36
Freie Apertur CA (mm): 14
Blende: 13.33
Numerische Apertur NA: 0.04
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform