

TECHSPEC® Plankonvexe Linse, 15 mm D. x 250 mm BW, MgF₂-beschichtet



Produkt **#14-383** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€35,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€35,00
Stk. 10+
€31,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

250.00
Hintere Brennweite BFL (mm): 248.02
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.00
Randdicke ET (mm): 2.78
Radius R₁ (mm): 129.20
Freie Apertur CA (mm): 14.0
Blende: 16.67
Numerische Apertur NA: 0.03
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform