

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 15 mm D. x 60 mm BW, unbeschichtet



Produkt #63-546 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €30,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€30,00

Stk. 10+
€27,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

59.00
Effektive Brennweite EFL (mm): 60.00
Beschichtung: Uncoated
Substrat: N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.08
Radius R ₁ =R ₂ (mm): 61.50
Freie Apertur CA (mm): 14.00
Blende: 4.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.13
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform