


Konkaves Beugungsgitter Polychromator, 1600 Gitterlinien/mm, 25 mm Durchm., 230 nm

Mehr Produkte von [ZEISS](#)



ZEISS Concave Diffraction Gratings



Produkt #11-540 3-4 TAGE



1



€725,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€725,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
1600 ±2

Blaze-Wellenlänge (nm):
230

Durchmesser (mm):

25.00
Beschichtung: Bare Aluminum
Substrat: ☐ N-BK7
Typ: Polychromator
Beugungseffizienz (%) : ≥65 @ 230nm ≥18 @ 500nm
Krümmungsradius (mm) : 149.73
Rillenprofil: Blazed
Einfallswinkel, α (°) : 4
Beugungswinkel, β @ 200 nm (°) : 14.5
Objektweite, l_a @ 200 nm: 159.7
Fokustentfernung, l_b @ 200 nm: 146.6
Randdicke ET (mm) : 10.0
Durchmesser Beugungsfläche (mm) : ≥17

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen