

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Flat Top Beam Shaper

Produkt #37-700 3-4TAGE

- 1 +

€6.159,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€6.159,00

Stk. 5+

€5.541,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Designwellenlänge DWL (nm):
1550

Durchmesser (mm):
39.00

Eingangstrahldurchmesser, 1/e² (mm):
6.4-6.5

Modellnummer: πShaper 6_6_1550
Länge (mm): 143.00
Gewinde: M27 x 1
Typ: Beam Shaper
Gewicht (g): <270
Wellenlängenbereich (nm): 1500 - 1600
Art: Flat Top
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 20 mJ/cm ² @ 5ns (typical)
Ausgangsdurchmesser, FWHM (mm): 6.2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform