

## Irisblende, 165 mm maximale Apertur



Produkt #32-609 KONTAKT

⊖ 1 ⊕ **€480,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-4

€480,00

Stk. 5+

€423,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Typ:**  
Unmounted

**Min. Apertur (mm):**  
6.0

**Max. Apertur (mm):**  
120.0

**Außendurchmesser (mm):**  
165.0

**Aufbau:**  
Aluminum Housing, Blue Tempered Spring Steel  
Leaves

**Durchmesser Verstellhebel (mm):**  
3.00

**Länge Verstellhebel (mm):**  
19.50

**Anzahl Lamellen:**  
18.00

**Dicke (mm):**  
15.00

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**  
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)

**REACH 241:**  
[Contains SVHC\(s\)](#)

---