

TECHSPEC® 15° Ablenkung, 12,5 mm Durchm., unbeschichtet, N-BK7 Keilprisma



Produkt #35-742 3-4 TAGE

- 1 + **€37,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€37,50
Stk. 6+
€30,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±30

Fase:
Protective bevel as needed

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.1
Designwellenlänge DWL (nm): 632.8
Durchmesser (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Randdicke ET (mm): 1.5
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 26.79
Ray Deviation @ 633nm (°): 15.00
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 1.50
Typ: Wedge Prism
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Keilwinkel: 25° 14'
Hinweis: Specifcy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen