

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



16mm HPI Series Fixed Focal Length Lens

Produkt #33-820 3-4 TAGE



1



€710,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€710,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:

Fixed

Länge (mm):

64.20

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:

49.4mm - 22.1°

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:

68.4mm - 30.1°

Filtergewinde:

M46.0 x0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 48
Gewicht (g): 117
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 36.9mm - 16.6°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 101.3mm - 43.2°
Max. Bildkreis (mm): 17.60
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.004
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 127mm - 53°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 113.4mm - 47.6°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 55.7mm - 24.8°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 44.7mm - 20.0°
Optimiert für Sensorgröße: 1"
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 16.00
Vergrößerung PMAG: 0.131
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/16
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 27.28
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 27.6mm - 12.5°
Hauptebene Objektseite (mm): 40.34
Hauptebene Bildseite (mm): 4.08
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 112.4mm - 47.2° Vertical: 82.7mm - 35.9° Diagonal: 144.7mm - 58°
Maximale Verzeichnung (%): -3.76
Position Austrittspupille (mm): -58.81
Optimiert für Arbeitsabstand (mm): 400 - 2000
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

