

TECHSPEC® NIR-Strahlteilerwürfel, 15 mm, 50R/50T



Produkt #14-641 3-4TAGE

- 1 + **€207,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€207,00
Stk. 6+
€165,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogenminute):
±3

Fase:
Protective bevel as needed

Beschichtung:
λ/4 MgF₂ @ 900nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse

Aufbau: Cube
Größe (mm): 15.0 x 15.0 x 15.0 ±0.10
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50
Toleranz Reflexion/Transmission (%): ±5
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 1100
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen