

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 16 mm, f/5



Produkt #33-646 Lagernd

- 1 +

€360,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€360,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
40.22

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
48.4mm - 22.8°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 66.8mm - 31.0°
Filtergewinde: M25.5 x0.50 with adapter #89-941
Max. Durchmesser (mm): 30
Außendurchmesser (mm): 30
Gewicht (g): 39
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 36.2mm - 17.1°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0.48
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0115
Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (7)
Hinweis: Separate driver not included. Electronic development kit #17-123 recommended.
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 54.5mm - 25.5°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 43.8mm - 20.7°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 16.00
Vergrößerung PMAG: 0.153
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/5
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 18.04
Hauptebene Objektseite (mm): 21.17
Hauptebene Bildseite (mm): -2.99
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 59.9mm - 31° Vertical: 44.7mm - 23.4° Diagonal: 75.2mm - 38.3°
Maximale Verzeichnung (%): -0.73
Modell mit integrierter Flüssiglinse: Corning® Varioptio® A-25H0
Position Austrittspupille (mm): -6.87
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen