

TECHSPEC® Präzise Asphäre, 15 mm Durchm., 0,33 numerische Apertur, unbeschichtet



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #37-422 KONTAKT

Andere Beschichtungen



1



€255,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€255,00

Stk. 6+

€204,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
15.00 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
22.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.33

Hintere Brennweite BFL (mm): 16.71
Substrat:  N-BK7
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 13.75
Randdicke ET (mm): 6.25
Mittendicke CT (mm): 8.79 ±0.10
Blende: 1.50
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 44.44

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform