

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 16 mm, f/8



16mm Focal Length

Produkt #85-353 3-4 TAGE

- 1 +

€215,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€215,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
40.80

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
44.5mm - 22.7°

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
61.4mm - 30.9°

Filtergewinde:

M25.5 x0.50 with required adapter #89-941
Max. Durchmesser (mm): 26.5
Gewicht (g): 37
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 33.3mm - 17.1°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.09
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0082
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 61.4mm - 30.9°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 50.1mm - 25.2°
Frontgewinde: M22.0 x0.75 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 39.6mm - 20.2°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 26.50
Brennweite BW (mm): 16.00
Vergrößerung PMAG: 0.149
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/8
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 19.19
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 25mm - 12.8°
Hauptebene Objektseite (mm): 21.30
Hauptebene Bildseite (mm): -3.00
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 59.7mm - 30.9° Vertical: 44.6mm - 23.4° Diagonal: 75mm - 38.2°
Maximale Verzeichnung (%): -0.77
Position Austrittspupille (mm): -5.43
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

