

M12-Objektiv, 1,74 mm Brennweite, IR-Cut-Filter bei 650 nm, f/2,8



Produkt #66-881 AUSVERKAUF KONTAKT

- 1 + **€31,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€31,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
19.60

Max. Durchmesser (mm):
21.0

Max. Bildkreis (mm):
4.50

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
114.4

Auflösung, auf Achse:
124 lp/mm @20% Contrast

Auflösung, 0,7 Feld: 87 lp/mm @ 20% Contrast
Auflösung bei gesamtem Feld: 30 lp/mm @ 20% Contrast
Hinweis: IR Cut-Off Filter Included
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 1.74
Max. Sensorgröße: 1/4"
Arbeitsabstand (mm): 400 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mount)
Blende (f#): f/2.8
Verzeichnung (%): -60 @ Full Field
IR-Sperrfilter: Yes
Wellenlängenbereich: VIS (IR-Cut Filter)

Konformität mit Standards

Reach 205: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen