

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



1.75XLS Series Area Scan Lens

Produkt **#35-451**

KONTAKT



1



€4.280,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€4.280,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bildfeld, 28,7 mm Sensor:
16.4mm

Blende:
Variable

Länge (mm):
125.30

Max. Durchmesser (mm):
75

Numerische Apertur NA:

0.097
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Max. Bildkreis (mm): 82.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0973
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 46.9mm
Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor: 20.6mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 12 (7)
Hinweis: Window is included. Length includes window. Specifications are at primary magnification.
Gewindedurchmesser (mm): 75
Optimiert für Sensorgröße: 62.5mm
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 99.00
Vergrößerung PMAG: 1.65X - 1.85X
Max. Sensorgröße: 82mm
Arbeitsabstand (mm): 62.60
Mount: V-70 Mbunt
Blende (f/#): f/3.2 - f/22
Beschichtung: 425 - 675 BBAR VIS
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 90.62
Hauptebene Objektseite (mm): 88.34
Hauptebene Bildseite (mm): -79.41
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 37.6mm - 13.2° Vertical: 28.2mm - 10° Diagonal: 47mm - 16.7°
Maximale Verzeichnung (%): 0.05
Horizontales Bildfeld, APS-H Sensor: 16.7mm
Bildfeld, 57,7 mm Sensor: 33mm
Relative Beleuchtung: >97%
Gesamtlänge Objekt - Bild (mm): 379.60
Bildfeld, 82 mm Sensor: 46.9mm
Bildfeld, 62,5 mm Sensor: 35.7mm
Strahlteiler / Zeilenscan: No
Position Austrittspupille (mm): -76.74
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

