

TECHSPEC®

Präzise Asphäre, 15 mm Durchmesser, 0,66 numerische Apertur, beschichtet für 600-1050 nm



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #16-974 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€295,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€295,00

Stk. 6+

€236,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
15.00 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

11.25 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.66
Hintere Brennweite BFL (mm): 5.71
Substrat: N-SF6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: NIR+ (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 13.50
Randdicke ET (mm): 6.67
Mittendicke CT (mm): 10.00 ±0.10
Blende: 0.75
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 88.89

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform