

Optotune zweiachsiger Spiegel zur schnellen Umlenkung mit positivem Feedback, 15 mm Durchm., Protected Silber

Mehr Produkte von [Optotune](#)



Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated



+1

Produkt #14-574 [KONTAKT](#)

- 1 +

€2.544,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.544,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Modellnummer:
MR-15-30-PS-25x25D

Durchmesser (mm): 15.00
Gehäusedurchmesser (mm): 45
Beschichtung: Protected Silver
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >94% @450 - 750nm
Oberflächenqualität: 60-40
Mechanische Verkippung (°): ±25
Wiederholgenauigkeit (µrad): 30 - 100 RMS
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +85
Betriebstemperatur (°C): 0 to +40
Betriebssystem: Windows® 10
Spannungsversorgung: 15 - 28 VDC
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #14-576 Europe: #14-576 Japan: Not Available Korea: Not Available China: #14-576
Hinweis: Do not connect or disconnect the mirror head while the base unit is connected to power as this will damage the mirror driver.
Scanwinkel (°): ±25 (Mechanical) ±50 (Optical)
Sprungantwort 0,1° (ms): 2
Sprungantwort 20° (ms): 12

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen