

TECHSPEC® Plankonvexe Linse, 18,0 mm D. x 30,0 mm BW, VIS-NIR-beschichtet



Produkt #38-523 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €44,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€44,50
Stk. 10+
€40,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
18.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

30.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 27.10
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 4.40 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.52
Radius R₁ (mm): 15.51
Freie Apertur CA (mm): 17
Blende: 1.67
Numerische Apertur NA: 0.30
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform