

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#15-532** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€58,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€58,00

Stk. 11+

€51,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
18.50 +0.00/-0.15

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.00

Numerische Apertur NA:
0.77

Hintere Brennweite BFL (mm): 8.7
Substrat: B270
Toleranz Brennweite (%) : ±7
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤30
Oberflächenqualität: 80-50 (typical)
Freie Apertur CA (mm): 17.5
Randdicke ET (mm): 1.5
Mittendicke CT (mm): 8.00 +0.5/-0.1
Blende: 0.6
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 18.5
Radius R₂ (mm): 11.3
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform