

TECHSPEC® Hochpräzise Asphäre, 15 mm Durchm. x 18,75 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

Produkt #12-429 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€560,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€560,00

Stk. 11+

€439,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
15.00 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):  
18.75 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 0.40                                                                |
| <b>Hinterer Brennweite BFL (mm):</b><br>14.32                       |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-SF6</a>  |
| <b>Designwellenlänge Asphäre (nm):</b><br>587.6                     |
| <b>Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:</b><br>$\lambda/40$   |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                    |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><3                            |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>13.50                              |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>6.10                                   |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>8.00                                 |
| <b>Blende:</b><br>1.25                                              |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                          |
| <b>Form der hinteren Fläche:</b><br>Plano                           |
| <b>Typ:</b><br>Aspheric Lens                                        |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>390 - 2500                      |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                            |
| <b>Hinweis:</b><br>3D Surface Profile included with uncoated lenses |
| <b>Dioptrie:</b><br>53.33                                           |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |