


TECHSPEC® Achromat, 15 mm Durchmesser x 20 mm BW, NIR-II-beschichtet



Produkt #65-437 3-4 TAGE

1 €117,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€117,00

Stk. 6+
€93,50

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00

Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 14.14
Designwellenlänge Brennweite (nm): 880.00
Freie Apertur CA (mm): 14.00
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 9.00 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 7.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 2.00 ±0.10
Radius R₁ (mm): 11.69
Radius R₂ (mm): -12.94
Radius R₃ (mm): -192.50
Randdicke ET (mm): 6.10
Substrat: ☐ N-LAK14 / N-SF66
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 1.33
Numerische Apertur NA: 0.38
Beschichtung: NIR II (750-1550nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen