

TECHSPEC® Hochpräzise Asphäre, 15 mm Durchm. x 22,5 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

Produkt #12-430 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€560,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€560,00

Stk. 11+

€439,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.00 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
22.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.33
Hinterer Brennweite BFL (mm): 16.71
Substrat: ☐ N-BK7
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: $\lambda/40$
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 13.50
Randdicke ET (mm): 6.25
Mittendicke CT (mm): 8.79
Blende: 1.5
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: 3D Surface Profile included with uncoated lenses
Dioptrie: 44.44

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen