

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt **#36-688** 3-4 Tage

[Andere Beschichtungen](#)



1



€125,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€125,00

Stk. 6+

€100,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
18.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 54.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 51.6
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.50 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.81
Radius R₁ (mm): 24.76
Freie Apertur CA (mm): 17
Blende: 3
Numerische Apertur NA: 0.17
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen