

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #36-183 □ Lagernd

-

1

+

€59,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49
€59,00
Stk. 50+
€47,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
15.70

Max. Durchmesser (mm):
15.0

Max. Bildkreis (mm):
4.50

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:

122
Auflösung, auf Achse: 160 lp/mm @ 20% Contrast
Auflösung, 0,7 Feld: 80 lp/mm @ 20% Contrast
Auflösung bei gesamtem Feld: 107 lp/mm @ 20% Contrast
Hinweis: IR Cut-Off Filter Included
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 1.80
Max. Sensorgröße: 1/4"
Arbeitsabstand (mm): 400 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mount)
Blende (f#): f/2
Verzeichnung (%): -76.2
IR-Sperrfilter: Yes
Wellenlängenbereich: VIS (IR-Cut Filter)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen