

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt **#15-887** 3-4TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€56,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€56,00

Stk. 11+

€49,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
15.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
8.25 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA: 0.91
Hintere Brennweite BFL (mm): 7.96
Substrat: ☐ Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±7
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: 5/3 x0.4; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 12.00
Randdicke ET (mm): 2.0
Mittendicke CT (mm): 8.50 (nominal)
Blende: 0.55
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 15.0
Radius R₂ (mm): 27.3
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform