

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 18mm D. x 60mm Brennweite, VIS-NIR geschwarzt, Achromat



Produkt #49-344-INK 3-5 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)



1



€112,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€112,00

Stk. 6+

€89,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
18.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

60.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 56.79
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 17.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 5.85 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 3.85 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 2.00 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 42.51
Radius R₂ (mm) : -26.24
Radius R₃ (mm) : -226.77
Randdicke ET (mm) : 4.71
Substrat:  N-BAF10 / N-SF10
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 3.33
Numerische Apertur NA : 0.15
Beschichtung : VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
REACH 201 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen