


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #39-635 3-4 TAGE



1



€156,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€156,00

Stk. 6+

€140,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%): 85
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%): 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 515nm
Wellenlängenbereich (nm): 509 - 520
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (515nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 515
Größe (mm): 19.1 x 12.7 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Einfallswinkel (°): 0-45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm² @ 515nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen