

Asphärische Kondensorlinse, 15 mm Durchm. x 12 mm BW, MgF₂-beschichtet



Produkt #15-531 3-4TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 +

€58,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€58,00

Stk. 11+

€51,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
15.00 +0.1/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.00

Numerische Apertur NA:
0.63

Hintere Brennweite BFL (mm): 8.2
Substrat: B270
Toleranz Brennweite (%): ±7
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤30
Oberflächenqualität: 80-50 (typical)
Freie Apertur CA (mm): 14
Randdicke ET (mm): 2.0
Mittendicke CT (mm): 7.50 ±0.2
Blende: 0.8
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 15.0
Radius R₂ (mm): Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform