

TECHSPEC® 16,25" D. x 80" BW protected Alu., parab. Spiegel



Produkt #32-725-522 **KONTAKT**

- 1 + **€7.343,00**

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-2                        |
| €7.343,00                       |
| Stk. 3+                         |
| €6.242,00                       |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ BOROFLOAT®SUPREMAX®

Toleranz Brennweite (%): ±1.5

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit:

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/8                                                                                                             |
| <b>Durchmesser (Zoll):</b><br>16.25 +0.06/-0                                                                    |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>412.80 +1.5/-0                                                                      |
| <b>Effektive Brennweite EFL (Zoll):</b><br>80.0                                                                 |
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>2,032.00                                                               |
| <b>Krümmungsradius (mm):</b><br>4,064.00                                                                        |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/4.9                                                                                   |
| <b>Beschichtung:</b><br>Protected Aluminum (400-2000nm)                                                         |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >85% @400 - 700nm<br>R <sub>avg</sub> >90% @400 - 2000nm |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Metal                                                                           |
| <b>Rückseite:</b><br>Ground                                                                                     |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>372                                                                            |
| <b>Randdicke ET (Inch):</b><br>3.25                                                                             |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>82.60                                                                              |
| <b>Typ:</b><br>Parabolic Mirror                                                                                 |
| <b>Wellenlängenbereich (µm):</b><br>0.4 - 2                                                                     |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 2000                                                                  |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/><br>0.3 J/cm <sup>2</sup> @532nm & 1064nm, 10ns       |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |