

TECHSPEC® Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien, 19,1 mm Durchm., 266 nm



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

Produkt #38-992 3-4 TAGE



1



€142,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€142,50

Stk. 6+

€128,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
0 ±5

Freie Apertur (%):
90

Beschichtung:
Laser V-Coat (266nm)

Beschichtungsspezifikation: R_{abs} <0.25% @ 266nm
Designwellenlänge DWL (nm): 266
Durchmesser (mm): 19.10 +0.00/-0.10
Brechungsindex n_d: 1.458
Parallelität (Bogenminuten): <3
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): N10
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Typ: Beam Sampler
Zerstörschwelle, laut Design: 3 J/cm² @ 266nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen