

M12-Objektiv, 1,68 mm Brennweite, IR-Cut-Filter bei 650 nm, f/2,5



Produkt #66-880 3-4TAGE

- 1 + **€59,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-49
€59,00
Stk. 50+
€47,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
13.20

Filtergewinde:
M12 x0.50

Max. Durchmesser (mm):
15.0

Max. Bildkreis (mm):

4.50
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 132.9
Auflösung, auf Achse: 160 lp/mm @ 20% Contrast
Auflösung, 0,7 Feld: 80 lp/mm @ 20% Contrast
Hinweis: IR Cut-Off Filter Included
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 1.68
Max. Sensorgröße: 1/4"
Arbeitsabstand (mm): 400 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mount)
Blende (f/#): f/2.5
Verzeichnung (%): -83.9 @ Full Field
IR-Sperrfilter: Yes
Wellenlängenbereich: VIS (IR-Cut Filter)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen